




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter ASI M12 FCbottom

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E70586

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Salidas	
Alimentación	AS-i
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	39,1
Tipo de montaje	Posición de la muesca arriba a la derecha
Dimensiones [mm]	40 x 32,5 x 35
Materiales	PA 6.6-GF25
Par de apriete [Nm]	< 1,65
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	terminación para cable plano:, E70413
	Manguera retraíble:, E70113
Notas	
Notas	El cable plano no puede terminar en el repartidor.
	Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack	1 unid.




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter ASI M12 FCbottom

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



Conexión

- 1 AS-i +
- 3 AS-i -

Posición de la
muesca arriba a la
derecha