

E70487




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter ASI/AUX M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E70587

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Salidas

Alimentación AS-i

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...75

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 40

Dimensiones [mm] 40 x 32,5 x 35

Materiales PA 6.6-GF25

Par de apriete [Nm] < 1,65

Accesorios

Accesorios (opcionales) terminación para cable plano:, E70413

Manguera retraíble:, E70113

Notas

Notas El cable plano no puede terminar en el repartidor.

Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.

Cantidad por pack 1 unid.

E70487




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter ASI/AUX M12

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



Conexión

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +