E70582

Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



1 ilustración de ejemplo

Campo de aplicación		
Aplicación		Distribución de la tensión AS-i o de la alimentación externa de 24 V a conector hembra M12
Datos eléctricos		
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Salidas		
Alimentación		AS-i; (24V)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	89
Materiales		Carcasa: PBT / PC
Par de apriete	[Nm]	1,65
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		terminación para cable plano:, E70413
		Manguera retraíble:, E70113

E70582

Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Notas	
Notas	El cable plano no debe terminar en el repartidor. Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Conector: M12; codificación: A; cuerpo: PUR; Par de apriete: ...1,65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +