




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



Campo de aplicación	
Aplicación	distribución de la tensión AS-i al conector hembra M12
Datos eléctricos	
Clase de protección	III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Salidas	
Alimentación	AS-i
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	83,1
Materiales	Carcasa: PBT / PC
Par de apriete [Nm]	1,65
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	terminación para cable plano:, E70413
	Manguera retraíble:, E70113



Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Notas	
Notas	El cable plano no debe terminar en el repartidor. Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack	1 unid.


Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Conector: M12; codificación: A; cuerpo: PUR



Conexión



1	AS-i +
3	AS-i -