


E70587



Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



Datos eléctricos	
Clase de protección	III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Salidas	
Alimentación	AS-i
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	60,5
Materiales	Carcasa: PBT / PC; tornillo: inox (1.4305 / 303)
Par de apriete [Nm]	< 1,65
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	terminación para cable plano:, E70413
	Manguera retraíble:, E70113
Notas	
Notas	El cable plano no puede terminar en el repartidor.
	Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack	1 unid.

E70587




Toma para cable plano AS-Interface


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A; cuerpo: PUR



Conexión



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +