




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 5 m UL



Datos eléctricos	
Clase de protección	III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Salidas	
Alimentación	AS-i
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	182,8
Materiales	Carcasa: PBT / PC; tornillo: inox (1.4305 / 303)
Par de apriete [Nm]	< 1,65
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	terminación para cable plano:, E70413
	Manguera retraíble:, E70113
Notas	
Notas	El cable plano no puede terminar en el repartidor.
	Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack	1 unid.




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 5 m UL

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexión



marrón	AS-i +
azul	AS-i -