




Prolongador

VSTA030MSS0002A02VDAB031--S

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 30 x 39
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Accesorios		
Componentes incluidos		tornillo
		campo de rotulación
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho		

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



E70005




Prolongador

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC; 2 x

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

