



Prolongador

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado

Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E70028



Prolongador

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

