




## Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0005H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC077

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



## Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

## Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total [A]	4

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

## Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	15 x 15 x 42
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E70033



## Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0005H04

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



### Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul  
WH = blanco