


# E70064



## Cable en Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Corriente máxima total	[A]	4

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

### Datos mecánicos

Peso	[g]	132,6
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Material de la junta		FKM
Número de puntos de conexión en el repartidor central		2

### Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E70064



## Cable en Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

### Conexión eléctrica


Cable: 1,5 m, PUR, negro, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Conexión eléctrica - Conector macho C

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma A

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



# E70064



## Cable en Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

### Conexión eléctrica - Toma B

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

