




Cable en Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Datos eléctricos                                      |                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación                               | [V]                   | 10...30 DC        |
| Corriente máxima total                                | [A]                   | 4                 |
| Condiciones ambientales                               |                       |                   |
| Temperatura ambiente                                  | [°C]                  | -25...90          |
| Grado de protección                                   |                       | IP 67             |
| Datos mecánicos                                       |                       |                   |
| Peso                                                  | [g]                   | 0,163             |
| Material del cuerpo                                   |                       | TPU               |
| Material de la tuerca de unión                        |                       | latón, niquelado  |
| Material de la junta                                  |                       | FKM               |
| Número de puntos de conexión en el repartidor central |                       | 2                 |
| Indicaciones / elementos de mando                     |                       |                   |
| Indicador                                             | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|                                                       | Disponibilidad        | 1 x LED, verde    |
| Notas                                                 |                       |                   |
| Cantidad por pack                                     |                       | 1 unid.           |



## Cable en Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

### Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR, negro, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Conector macho C

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma A

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



# E70065



## Cable en Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

### Conexión eléctrica - Toma B

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

