


E70105



Prolongador con conector para válvulas

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	tornillo campo de rotulación
-----------------------	---------------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E70105



Prolongador con conector para válvulas

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

