




Prolongador

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...36 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 42

Materiales TPU; PBT

Material del cuerpo TPU / PBT

Material de la tuerca de unión PBT / PA

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PBT; bloqueo: PBT



E70124




Prolongador

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PBT; bloqueo: PA

