E70134


Conector hembra a cablear

SDOKL070PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E70142

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	29 x 29 x 66
Materiales		PBT
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca de unión		PBT
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E70134

Conector hembra a cablear

SDOKL070PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2,5 mm²; funda del cable: Ø 6...9,5 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x Rd24, recto; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PBT; Contactos: dorado



Conexión

