


E70143



Prolongador con conector para válvulas

VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS



Campo de aplicación

Sistema

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 24 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Peso

[g]

58,7

Dimensiones

[mm]

30 x 15 x 39

Materiales

PUR

Material del cuerpo

PUR

Material de la tuerca de unión

inox (1.4404 / 316L)

Indicaciones / elementos de mando

Indicador

Estado de conmutación

1 x LED, amarillo

Accesorios

Componentes incluidos

tornillo

campo de rotulación

E70143



Prolongador con conector para válvulas


VVDAB031--S00,3A03STA030VAS

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

