

E70167




Cable de conexión con conector hembra

ADOAB030PLS0002E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E70168

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC
-------------------------	-----	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	43 x 26 x 35
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		PA

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E70167



Cable de conexión con conector hembra


ADOAB030PLS0002E03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 7/8", acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: PA



Conexión



BN = Colores de los hilos :
BU = marrón
GN/YE = azul
 verde / amarillo