


E70170



Conector hembra a cablear

SDOGB030ZDSFKPG



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	54,2
Dimensiones	[mm]	27 x 27 x 83
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E70170



Conector hembra a cablear

SDOGB030ZDSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 8...10 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PBT; bloqueo: Zinc conformado a presión



Conexión

