


E70176



Conector macho a cablear

SSTGB040ZDSFKPG



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	9
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	49,3
Dimensiones	[mm]	27 x 27 x 86
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión
Notas		
Notas		Pin 4 voreilend
Cantidad por pack		1 unid.

E70176



Conector macho a cablear


SSTGB040ZDSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 8...10 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PBT; bloqueo: Zinc conformado a presión



Conexión

