




Conector hembra a cablear

SDOAL070PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11043

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	59 x 29 x 38,5
Materiales		PBT
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca de unión		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E70177




Conector hembra a cablear

SDOAL070PLSFKPG

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x Rd24, recto; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PA; Contactos: dorado



Conexión

