


E70190



Conector macho empotrable

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 Junta tórica



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 125 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	19,9
Dimensiones	[mm]	18 x 18 x 20
Rosca de montaje		PG 9
Materiales		Zinc conformado a presión
Material del cuerpo		Zinc conformado a presión
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E70190



Conector macho empotrable


ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: Zinc conformado a presión



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN/YE =	verde / amarillo
WH =	blanco