


E70202



Prolongador

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...100

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 41,5

Materiales PVC

Material del cuerpo PVC

Material de la tuerca de unión inox (1.4404 / 316L)

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



E70202



Prolongador

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

