


E70203



Prolongador en Y con conector para válvulas

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS



Campo de aplicación

Sistema

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

10...30 DC

Protección contra
sobretensión

sí; (VDR)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 65

Datos mecánicos

Peso

[g]

183,5

Materiales

TPU

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca de unión

latón, niquelado



Prolongador en Y con conector para válvulas

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Accesorios


Componentes incluidos	tornillo
	campo de rotulación

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conexión



Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E70203



Prolongador en Y con conector para válvulas

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

