

# E70214




## Prolongador con conector para válvulas

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11419

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado

### Accesorios

Componentes incluidos		tornillo campo de rotulación
-----------------------	--	---------------------------------

### Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

# E70214



## Prolongador con conector para válvulas

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

