

E70224



Prolongador con conector para válvulas

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	diodo de protección

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	117
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	1 x LED, verde
-----------	----------------	----------------

Accesorios

Componentes incluidos	tornillo
	campo de rotulación

E70224



Prolongador con conector para válvulas


VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión eléctrica

Cable: 1,5 m, PUR / PVC, Libre de halógenos; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: latón niquelado

