




Toma para cable plano AS-Interface

FK-Abgriff M12 2polig VA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 24 DC
Corriente máxima total	[A]	2

Condiciones ambientales

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Materiales	PA; Tuerca: Acero inoxidable; Junta de estanqueidad: FKM
Material del cuerpo	PA

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PA

