


E70372



Toma para cable plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL



| Campo de aplicación                |              |                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                            |              | AS-i / 24 V                                                                                     |
| Datos eléctricos                   |              |                                                                                                 |
| Corriente máxima total             | [A]          | 2                                                                                               |
| Salidas                            |              |                                                                                                 |
| Alimentación                       |              | AS-i                                                                                            |
| Condiciones ambientales            |              |                                                                                                 |
| Temperatura ambiente               | [°C]         | -30...80                                                                                        |
| Humedad relativa del aire máx.     | [%]          | 80; (31 °C; con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C))                                    |
| Altura máx. sobre el nivel del mar | [m]          | 2000                                                                                            |
| Grado de protección                |              | IP 67; IP 68; IP 69K                                                                            |
| Grado de contaminación             |              | 2                                                                                               |
| Homologaciones / pruebas           |              |                                                                                                 |
| CEM                                | EN 61000-6-2 |                                                                                                 |
| Datos mecánicos                    |              |                                                                                                 |
| Peso                               | [g]          | 104                                                                                             |
| Materiales                         |              | piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FPM; Junta tórica: EPDM |
| Par de apriete                     | [Nm]         | 2,5; (tuercas de fijación)                                                                      |

# E70372



## Toma para cable plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL

### Accesorios


|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Accesorios (opcionales) | Llave dinamométrica, E70390 |
|-------------------------|-----------------------------|

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm



### Conexión

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | 0 V    |
| 3 | AS-i - |
| 4 | + 24 V |
| 5 | n. c.  |