


E7354A



Toma para cable plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Clase de protección		III
Tensión de alimentación AUX DC	[V]	18...32
Corriente máxima total	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)

Salidas

Alimentación	AS-i
--------------	------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Nota sobre la temperatura ambiente		-15...60 °C: solamente en combinación con cable EPDM
Humedad relativa del aire máx.	[%]	80; (31 °C; con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C))
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
Grado de protección		IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K)
Grado de contaminación		2

Homologaciones / pruebas

Marcado ATEX	II 3G Ex ec IIC T6 Gc X II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
--------------	---

Datos mecánicos

Peso	[g]	166,75
Materiales		piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FKM; Junta de estanqueidad: EPDM
Par de apriete	[Nm]	2,5; (tuercas de fijación)

E7354A



Toma para cable plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Accesorios


Accesorios (opcionales)	Llave dinamométrica, E70390
-------------------------	-----------------------------

Notas

Notas	Utilice conectores M12 con tuercas hexagonales
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm



Conexión

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.