



Fibras ópticas de vidrio

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	4279
Longitud	[mm]	100000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	77
Disposición de fibra		⦿
Diámetro de la bobina	[mm]	0,05
Diámetro de la fibra	[mm]	2 x 0,05
Diámetro exterior	[mm]	6
Material de la fibra		vidrio
Material del revestimiento		PU

E74802



Fibras ópticas de vidrio

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Accesorios

Componentes incluidos

Conector macho: 4 x ST, cableado

Notas

Notas

suministrado enrollado en madeja

Cantidad por pack

1 unid.