


Racor neumático en L para conexiones neumáticas

AirBox push-in L-connect 10pcs


Campo de aplicación

Fluidos

aire comprimido según ISO 8573-1: 2001

Condiciones ambientales

Presión operativa [bar]

10; (min. -0,95)

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

Datos mecánicos

Peso [g]

69,5

Materiales

Carcasa: Latón niquelado / PA66; anillo de desbloqueo: polioximetileno;
arandela dentada de bloqueo: Acero inoxidable; anillo perfilado: NBRConexiones neumáticas de
tubo

8 mm

Diámetro del manguito [mm]

8

Notas

Cantidad por pack

10 unid.