




Toma para cable plano AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Campo de aplicación

Versión	AS-i
---------	------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Corriente máxima total	[A]	2

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	97,4
Materiales		Carcasa Pieza superior: PUR; Carcasa Zócalo: PA 6.6; tornillo: inox (1.4305 / 303)

Notas

Notas	El cable plano no puede terminar en el repartidor. Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack	1 unid.




Toma para cable plano AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Conexión



marrón	AS-i +
azul	AS-i -