




Toma para cable plano AS-Interface

FC connector, M12, V2A, 1m



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
Versión	AS-i

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Corriente máxima total	[A]	2

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos


Peso	[g]	82,7
Materiales		Carcasa Pieza superior: PUR; Carcasa Zócalo: PA 6.6; tornillo: inox (1.4305 / 303); Tuerca: inox (1.4305 / 303)

Notas

Notas	El cable plano no debe terminar en el repartidor. Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC
Conector: M12, recto; codificación: A; Contactos: dorado




E79998



Toma para cable plano AS-Interface

FC connector, M12, V2A, 1m

Conexión



1	AS-i +
3	AS-i -