


E80409



Tag RFID

ID-TAG/86 x 54 /04



Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo	[MHz]	860...960
Tamaño de memoria	[bit]	192
Tipo de memoria		EEPROM
Tipo de chip		Impinj Monza 4QT
Código electrónico de producto (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
Estándar RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-35...50
----------------------	------	----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	49,1
Dimensiones	[mm]	54 x 85,6 x 0,76
Materiales		Carcasa: PVC

Notas

Cantidad por pack		10 unid.
-------------------	--	----------

Otros datos

distancia de lectura (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5