




Tag RFID

ID-TAG/D30x20/01

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Temperatura de funcionamiento (activa)	[°C]	-25...85
--	------	----------

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo	[MHz]	0,125
Tamaño de memoria	[bit]	363
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...180

Datos mecánicos

Peso	[g]	23
Dimensiones	[mm]	Ø 30 / L = 20
Materiales		PU

Notas

Notas	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Cantidad por pack	1 unid.