


# E80353



## Tag RFID

ID-TAG/R30X10/04



### Campo de aplicación

Temperatura de funcionamiento (activa)	[°C]	-25...85
Temperatura pico (pasiva)	[°C]	100

### Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo	[MHz]	865...870
Tamaño de memoria	[bit]	128
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...100

### Datos mecánicos

Peso	[g]	8,2
Dimensiones	[mm]	Ø 30 / L = 10
Materiales		PU negro

### Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

### Otros datos

#### distancia de lectura (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-