




Tag RFID

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo	[MHz]	13,56
Tamaño de memoria	[bit]	896
Tipo de memoria		EEPROM
Tipo de chip		ICODE SLIX
Número de bloques		28
Tamaño del bloque	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Estándar RFID		ISO 15693
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000

Homologaciones / pruebas

Homologación de equipos radioeléctricos	ISO 15693
---	-----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	939,8
Tipo de montaje		montaje en materiales no metálicos; (autoadhesivo)
Dimensiones	[mm]	50 x 80 x 0,1
Materiales		PP; adhesivo: HL2

Notas

Cantidad por pack	500 unid.
-------------------	-----------



Tag RFID

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

Otros datos

distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250