




Contadores con visualizador y con preselección

COUNTER/210/LCD



1 Estribo de sujeción



Características del producto

Dimensiones [mm] 48 x 48 x 107

Campo de aplicación

Aplicación preset contador con 2 presets

Datos eléctricos

Tensión nominal AC [V] 90...260

Frecuencia nominal AC [Hz] 50...60

Energía auxiliar para sensores DC [V] 24; ($\pm 15\%$, 80 mA)

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 2; Número de salidas relé: 2

Entradas

Número de entradas digitales 2

Salidas

Número de salidas relé 2

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...65

Temperatura de almacenamiento [°C] -25...75

Humedad relativa del aire máx. [%] 93

Grado de protección IP 65; (en la parte frontal)

Grado de protección de los bornes IP 00

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 55011	clase B
	EN 61000-6-2	(con cables apantallados de control y señal)
Resistencia a choques	EN 60068-2-27	(100 g / XYZ)
Resistencia a las vibraciones	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

E89005



Contadores con visualizador y con preselección

COUNTER/210/LCD

Datos mecánicos		
Peso	[g]	214,5
Dimensiones	[mm]	48 x 48 x 107
Materiales		PC negro
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador		2 x Pantalla LCD de 7 segmentos, verde con retroiluminación 6 dígitos
Elementos de mando	8	Botón pulsador
Conexión eléctrica		
bornes roscados enchufables: 7 x ...2,5 mm ²		
bornes roscados enchufables: 8 x ...1,5 mm ²		
Conexión		

