

E89103



Display digital

DISPLAY/DX340/24VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E89106

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available



Campo de aplicación

Aplicación

Equipo universal para la evaluación e indicación de todo tipo de magnitudes físicas que se derivan de secuencias de impulsos

Datos eléctricos

Frecuencia AC [Hz] 47...63

Tensión de alimentación [V] 24 AC

Consumo de corriente [mA] 200

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] 0...45

Grado de protección IP 44; (en la parte frontal)

Datos mecánicos

Tipo de montaje sección del panel de mandos: 91 x 43 mm

Indicaciones / elementos de mando

Indicador Visualización digital, rojo 6 dígitos 15 mm

Conexión eléctrica

Conexión