




Caja repartidora

ZDO6H05DMSS0005H15



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-5...60



Caja repartidora

ZDO6H05DMSS0005H15

Grado de protección	IP 67; IP 68
---------------------	--------------

Homologaciones / pruebas

Homologación UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Datos mecánicos

Peso	[g]	766,5
Dimensiones	[mm]	22 x 54 x 100
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6
Tipo de conector		M12
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Ciclos de curvatura	> 2 Mio.

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	12 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Componentes incluidos	Tapas protectoras: 2
	etiquetas: 6

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión


Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



Caja repartidora

ZDO6H05DMSS0005H15

Conexión



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo