




Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0010H11

Temperatura ambiente (movible) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 67; IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	1190	
Dimensiones	[mm]	22 x 54 x 127	
Materiales		PA	
Material del cuerpo		PA	
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8	
Tipo de conector		M12	
Aptitud para cadenas portacables		sí	
Aptitud para cadenas portacables		Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
		Ciclos de curvatura	> 2 Mio.

Accesorios

Componentes incluidos	Tapas protectoras: 2
	etiquetas: 8

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm





Caja repartidora

ZDO8H050MSS0010H11

Conexión

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo