




Caja repartidora

ZDO6H057MSS00,5H09



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-5...60



Caja repartidora

ZDO6H057MSS00,5H09

Grado de protección	IP 67; IP 68
---------------------	--------------

Datos mecánicos

Peso	[g]	212,7
Dimensiones	[mm]	22 x 54 x 100
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6
Tipo de conector		M12
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Ciclos de curvatura	> 2 Mio.

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	6 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Componentes incluidos	Tapas protectoras: 2
	etiquetas: 6

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm






Caja repartidora

ZDO6H057MSS00,5H09

Conexión



BN =	Colores de los hilos :
BU =	marrón
GN =	azul
GN/YE =	verde
GY =	verde / amarillo
PK =	gris
RD =	rosa
WH =	rojo
YE =	blanco
	amarillo