


EBC043



Caja repartidora

ZDO6H050MSS0010E15



Campo de aplicación

Sistema

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4; (por cada pin: 2; por cada grupo: 8)
Corriente máxima total	[A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...40
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-5...60

EBC043



Caja repartidora

ZDO6H050MSS0010E15

Grado de protección IP 67

Homologaciones / pruebas

Homologación UL Enclosure type Type 1

Datos mecánicos

Peso [g] 880

Dimensiones [mm] 22 x 60 x 125

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Número de puntos de conexión en el repartidor central 6

Tipo de conector M12

Accesorios

Componentes incluidos etiquetas: 6

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, negro, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm




EBC043



Caja repartidora

ZDO6H050MSS0010E15

Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo
WH = blanco