




Caja repartidora

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Campo de aplicación		
Sistema		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	15...30 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	1
Corriente máxima total	[A]	1
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caja repartidora

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Temperatura ambiente (movible) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	125
Dimensiones [mm]	28,8 x 30 x 129,5
Materiales	PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo	PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8
Tipo de conector	M8

Indicaciones / elementos de mando


Indicador	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión


Conector: 1 x M12; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



Caja repartidora

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm

