




Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
---------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Clase de protección	III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	2
Corriente máxima total [A]	2

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente (movible) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 67; IP 68; (1 m / 7 días)

Datos mecánicos

Peso [g]	88,5
Dimensiones [mm]	23,7 x 30 x 85,4
Materiales	PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo	PBT-GF 20 / latón, niquelado



Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Número de puntos de conexión en el repartidor central	4
Tipo de conector	M8

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios


Accesorios (opcionales)	Adaptador para carril DIN:, E73006
	Tapón de protección: M8, E73005

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión



EBC050



Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado

