




Repartidor en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Nota sobre la temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas		
Homologación UL	Alimentación de tensión	Class 2
	Número de registro UL	E191684
Datos mecánicos		
Peso	[g]	28,7
Materiales		Carcasa: PA gris; Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Repartidor en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Conexión eléctrica

, PUR; resistente al fuego (IEC 60332-2, UL: FT2)


Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm; Se debe respetar el valor máximo de la pieza complementaria



Conexión eléctrica

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x M8; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm

