




**Caja repartidora**

ZDO8H050VAS0015E19

Grado de protección	IP 67; IP 68
---------------------	--------------

Homologaciones / pruebas

Homologación UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Datos mecánicos

Peso	[g]	2875
Dimensiones	[mm]	22 x 54 x 127
Materiales		Carcasa: PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12

Accesorios


Componentes incluidos	Tapas protectoras: 2
	etiquetas: 8

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctricaCable: 15 m, PVC, negro, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²**Conexión eléctrica - punto de conexión**

Conector: 8 x M12; codificación: A; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm





Caja repartidora

ZDO8H050VAS0015E19

Conexión

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo