




Convertidores DC/DC

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Campo de aplicación

Versión	Módulo con carcasa
---------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	18...36 DC
-----------------------------	------------

Salidas

Tensión de salida [V]	10
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

Precisión / diferencias

Exactitud	± 2 %
-----------	-------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...71
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	71
Dimensiones [mm]	54 x 34 x 15
Materiales	Carcasa: poliamida reforzado con fibra de vidrio moldeada

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,28 m, Extremos de cable provistos de manguitos terminales

Entrada

rojo	18...36 V
negro	GND

Salida

negro	10 V DC
azul	GND