




## Antena combinada para navegación y telefonía móvil

GSM/UMTS/HSPA/GPS Antenna

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: EC3158

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	a través del hilo interno de la conexión GPS
Consumo de corriente [mA]	< 30

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 69K

### Datos mecánicos

Peso [g]	151,5
Tipo de montaje	Gewinde
Par de apriete [Nm]	< 5

### Notas

Notas	<p>Para la instalación, evitar la proximidad a tanques de combustible, depósitos con sustancias explosivas o componentes electrónicos no apantallados suficientemente.</p> <p>no instalar la antena dentro de construcciones cerradas de metal (p. ej. en la cabina del conductor).</p> <p>limpiar la superficie de montaje antes de la instalación.</p> <p>no prolongar ni cortar el cable de la antena.</p> <p>evitar la exposición directa a limpiadores a presión o con chorros de vapor durante el lavado de vehículos.</p> <p>La comunicación por radio puede afectar a la capacidad funcional de los aparatos electrónicos que no están apantallados correctamente.</p> <p>en caso de averías, póngase en contacto con el fabricante del equipo correspondiente.</p>
-------	---

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica - GPS

Cable: 3 m

Conector: 1 x FAKRA

### Conexión eléctrica - GSM

Cable: 3 m

Conector: 1 x FAKRA