





Cable en Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m



Campo de aplicación	
Versión	Cable adaptador
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	8...32 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...85
Datos mecánicos	
Peso [g]	109
Materiales	Carcasa: PBT negro; Toma: TPU naranja; Junta de estanqueidad: Viton
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica - C	

Conector: 1 x conector AMP, recto



Conexión eléctrica	
Cable: 0,6 m, PUR, negro, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm²	
Cable: 0,6 m, PUR, negro, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm²	

EC3148




Cable en Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Cable: 0,6 m; 2 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - A

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Conexión eléctrica - B

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

