

EVC09A



Prolongador

VDOAH040VAT00,3H04STAHO40VAT



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de halógenos; Contactos dorados
Compatible con pintura		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	2
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Grado de protección		IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K)
Homologaciones / pruebas		
Homologaciones		BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marcado ATEX		II 3G Ex nA IIC Gc
		II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	60,8
Dimensiones	[mm]	31 x 15,5 x 36,5
Materiales		Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Prolongador

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 1,2...1,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 1,2...1,5 Nm

