


EVC29A



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D



Campo de aplicación

Sistema	Libre de halógenos; Contactos dorados
Compatible con pintura	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC/DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total [A]	2

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Grado de protección	IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K)

Homologaciones / pruebas

Homologaciones	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marcado ATEX	 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Datos mecánicos

Peso [g]	1628,5
Dimensiones [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiales	Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca de unión	inox (1.4404 / 316L)

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

EVC29A



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

Conexión eléctrica


Cable: 50 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 1,2...1,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco